



附加極，TeSys控制，40 A，用於
V2

VZ2

主要訊息

範圍	TeSys
設備短名稱	VZ
產品或元件類別	附加相线极
性能水平	高性能
極描述	1P
接點類型和構成	1 NO
產品相容性	V2
範圍相容性	TeSys TeSys VARIO 隔離開關
網路類型	交流 直流
網路頻率	50/60 Hz
適合隔離	是

補充訊息

安裝位置	左 右
[Ue] 額定工作電壓	690 V 交流 50/60 Hz
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	8 kV
[Ith] 常規自由空氣熱流	40 A
[Ithe] 常規封閉熱電流	32 A
機械耐久性	100000 周
電氣耐久性	100000 周 AC-21 30000 周 DC-1...5
連接 - 端子	電源電路 螺絲端子電纜6 mm² - 電纜硬度: 靈活 - 帶電纜端 電源電路 螺絲端子電纜10 mm² - 電纜硬度: 固態
鎖緊轉矩	電源電路 2.1 N.m - 在...上 螺絲端子
高度	74 mm
寬度	16 mm
深度	35 mm
淨重	0.05 kg

環境

標準	IEC 60947-3
----	-------------

此圖為產品說明書，僅供參考，不作為產品使用說明書。請參閱產品說明書，以瞭解產品的詳細說明和注意事項。

產品認證	CSA GL UL UKCA
防護處理	TC
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
機械穩健性	振動 10...150 Hz (1 gn) 符合 IEC 60068-2-6 衝擊 11 ms (30 Gn) 符合 IEC 60068-2-27
運行環境空氣溫度	-20...50 °C
阻燃性	960 °C 符合 IEC 60695-2-1

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.7 cm
Package 1 Width	5.5 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	47.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	69
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.599 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc
- ✓

無鹵素產品

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業