

黑色平頭按鈕Ø 16 - 矩形 - 彈簧復歸
- 1 NC - 無標示



XB6DA22B

主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	整套按鈕
設備短名稱	XB6
擋板材料	塑膠
安裝直徑	16 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	矩形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	黑色 平頭, 無標記
接點類型和構成	1 NC
接點操作	慢斷
連接 - 端子	Faston連接器, 連接尺寸: 2.8 x 0.5 mm

補充訊息

Cad總寬度	24 mm
Cad總高度	18 mm
Cad總深度	57 mm
端子描述Iso N°1	(21-22)NC
淨重	0.019 kg
操作位置	任何位置
正邏輯開啟	帶 符合 IEC 60947-5-1附錄K
运作传播	2 mm (NC更改電氣狀態) 3.5 mm (總行程)
操作力矩	4.5 N NC更改電氣狀態
機械耐久性	2000000 周
接點材料	銀合金
短路保護	6 A 插裝式保險絲類型gG
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1

[Ie] 額定工作電流	3 A 在 120 V, AC-15, B300 符合 IEC 60947-5-1 1.5 A 在 240 V, AC-15, B300 符合 IEC 60947-5-1 0.1 A 在 250 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 0.22 A 在 125 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1
-------------	---

此圖為參考圖，僅供說明之用，不作為安裝或維修之依據。請參閱產品說明書及相關技術文件。

電氣耐久性	1000000 周, AC-15 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda = 10\text{exp}(-8)$ 在 5 V 和 1 mA 置信度為90 % 符合 IEC 60947-5-4

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
Ip防護等級	IP65 符合 IEC 60529
Nema防護等級	NEMA 13 符合 UL 50 NEMA 4 符合 UL 50 NEMA 4X 符合 UL 50 NEMA 13 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4X 符合 CSA C22.2 no 94
標準	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 no 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-5
產品認證	GOST CCC UL CSA
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	13.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.005 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)