



Harmony XB7單組選擇開關，塑膠，黑色，Ø22，停置，3段，停置，2 NO

XB7ND33

主要訊息

產品範圍	Harmony XB7
產品或元件類別	選擇開關
設備短名稱	XB7
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	10
淨重	0.026 kg
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529 (背面) IP65 符合 IEC 60529 (正面)
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	停置
操作員配置	黑色 標準把手
操作員位置資訊	3位+/- 45°
接點類型和構成	2 NO
正邏輯開啟	無

補充訊息

Cad總寬度	29 mm
Cad總高度	29 mm
Cad總深度	68.5 mm
端子描述Iso N°1	(23-24)NO (13-14)NO
設備安裝	固定孔 - 直徑: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-1
固定中心	>= 30 x 40 mm (支架面板) 金屬 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (支架面板) 塑膠 - 厚度: 2...6 mm
固定模式	固定螺母: 2...2.4 N.m
接點操作	慢斷
機械耐久性	300000 周
連接 - 端子	螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm ² 帶電纜端 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ² 無電纜端，帶框 符合 IEC 60947-1
鎖緊轉矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
螺絲頭形狀	交叉 兼容 JIS 1號螺絲起子 交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子 交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子 槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子 槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子

此圖為產品之示意圖，並非實際產品之照片。產品之實際外觀請參閱產品說明書。

短路保護	4 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
[Ie] 額定工作電流	0.1 A 在 250 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 0.22 A 在 125 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 0.3 A 在 240 V, AC-14, D300 符合 IEC 60947-5-1 0.6 A 在 120 V, AC-14, D300 符合 IEC 60947-5-1
電氣耐久性	1000000 周, DC-13, 0.3 A 在 24 V, 工作額定值 <216000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 0.03 A 在 230 V, 工作額定值 <216000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 0.09 A 在 240 V, 工作額定值 <108000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 在 17 V 和 5 mA 符合 IEC 60947-5-4

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
Nema防護等級	NEMA 12 符合 UL 50 E NEMA 3 符合 UL 50 E
標準	IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3.2 cm
Package 1 Length	3.2 cm
Package 1 Weight	314 g

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊