



Harmony XAC, 接點, 單一接點, 彈簧復歸, 雙速, 前面安裝, 1 C/O + 1NO

XENB1191

主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	接點組
元件名稱	XENB
電路類別	控制電路
觸點模組應用	雙速
接點塊類別	單個
操作類別	彈簧復歸
產品相容性	XACB XACM
機械連鎖	無機械連鎖
接點類型和構成	1 C/O + 1 NO
模組安裝	前面安裝
接點操作	慢斷 交錯

補充訊息

連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 2.5 mm ² 帶或不帶電纜頭 螺絲端子, 2 x 1.5 mm ² 帶或不帶電纜頭
機械耐久性	1000000 周
接點代碼名稱	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[I _{the}] 常規封閉熱電流	10 A
[U _i] 額定絕緣電壓	400 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[U _{imp}] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
端子的最大電阻	25 MOhm
短路保護	10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
額定工作功率 (W)	31 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 35 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經許可不得複製、分發或公開。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

額定工作功率 (Va)	140 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感 負載) 210 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感 負載) 640 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 127 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感 負載) 680 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 230 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感 負載)
端子描述Iso N°1	(13-14-31-32)OF (23-24)NO_CL
端子標識	(11-12)NC (13-14)NO
淨重	0.05 kg

環境

標準	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 EN 60947-5-1
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.000 cm
Package 1 Width	5.000 cm
Package 1 Length	6.000 cm
Package 1 Weight	54.300 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.938 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	800
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	55.016 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)