



PENDANT STATION CONTACT 240VAC 3A XAC

XENC1111

主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	接點組
元件名稱	XENC
電路類別	控制電路
觸點模組應用	單速
接點塊類別	單個
操作類別	彈簧復歸
產品相容性	XACM XACB
機械連鎖	無機械連鎖
接點類型和構成	1 NO
模組安裝	前面安裝
接點操作	慢斷

補充訊息

連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭 螺絲端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
機械耐久性	1000000 周
接點代碼名稱	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[Ithe] 常規封閉熱電流	10 A
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
端子的最大電阻	25 MOhm
短路保護	10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
額定工作功率 (W)	42 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 45 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 60 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
額定工作功率 (Va)	140 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感負載) 385 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感負載) 455 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 230 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感負載) 525 VA AC-15 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 127 V 50/60 Hz, 負載係數 = 0.5 電感負載)

此圖為產品說明書的一部分，其內容可能會根據產品的規格和配置而有所變化。請參閱產品的說明書以獲取詳細信息。

端子描述Iso N°1	(13-14)NO
端子標識	(13-14)NO (11-12)NC
淨重	0.02 kg

環境

標準	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 no 14
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	5.0 cm
Package 1 Weight	23.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.097 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)