



发光单元 - 稳光 - 绿 - 24 V 交流 直流

XVBC2B3

主要訊息

產品範圍	Harmony XVB universal
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	發光單元
信號類型	穩定
安裝直徑	70 mm
元件名稱	XVBC
材料	聚碳酸脂
光源	整體LED, 綠色
燈泡類別	受保護LED
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流

補充訊息

裝配樣式	客戶組裝，最多5個單元
連接 - 端子	螺絲端子, <= 1 x 1.5 mm2 帶電纜端
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
電流消耗	< 47 mA 交流/直流
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
Cad總寬度	70 mm
Cad總高度	63 mm
Cad總深度	70 mm
淨重	0.15 kg

環境

污染程度	2
產品認證	CCC EAC CSA C22-2 no 14 UL 508
標準	IEC 60947-5-1
防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...50 °C

此圖為產品外觀圖，並非實際產品，僅供參考。產品實際外觀請參閱產品說明書。

電擊保護等級	I類 支撐管 符合 IEC 61140 等級II 基座單元 符合 IEC 61140
Ip防護等級	IP65 固定座XVBZ0上。 符合 IEC 60529 IP66 基座單元 符合 IEC 60529
Nema防護等級	Type 4X 符合 UL 室內)

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.96 cm
Package 1 Width	8.067 cm
Package 1 Length	9.137 cm
Package 1 Weight	137.4 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.542 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	53.66 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業