

3 發光單元指示排燈 XVC , Ø 60 mm , 24V 交流/直流 , IP54



XVC6B3K

主要訊息

產品範圍	Harmony XVC6
產品或元件類別	整組預接線一體式塔燈
信標或指示燈組單元類別	3個照光單元
聲信號	無
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVC
光源	LED 穩定 紅色 LED 穩定 橘色 LED 穩定 綠色
[Us] 額定供應電壓	24 V
電源電路類型	交流/直流

補充訊息

材料	聚碳酸脂: 照光單元 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物): 主機單元 PBT + ABS (UL94HB): 頂蓋
產品安裝	底座
電纜橫截面	0.33 mm²
Awg規格	AWG 22
電纜長度	850 mm
標記	CE
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	0.8 kV
電流消耗	75 mA
閃爍頻率	1 Hz
淨重	0.3 kg
高度	200.8 mm

環境

標準	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
產品認證	UL
防護處理	TC
儲存環境溫度	-35...70 °C

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以出貨為準。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因生產批次不同而有所差異，請以實際出貨產品為準。

運行環境空氣溫度	-10...50 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
Ip防護等級	IP54 平面安裝 符合 IEC 60529

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	51.000 cm
Package 1 Weight	474.000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	6.938 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明

福祉績效

☒ 不含汞

☒ RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

Eu RoHS 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)