

產品資料表

規格



Easy Harmony XVG，一體式塔燈，Ø60，紅橘綠，穩定光，鋁管安裝及L支座，IP23，24 V AC/DC

XVGB3

主要訊息

產品範圍	Harmony XVG
產品或元件類別	整組預接線一體式塔燈
信標或指示燈組單元類別	3個照光單元
材料	PC (UL94 V-2): 地球 ABS (UL94HB): 管體 鋁: 管
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVG
設備安裝	帶L支架的桿式
光源	LED 穩定 紅色 LED 穩定 綠色 LED 穩定 琥珀色
發光模組顏色	紅色/橘色/綠色
指示器組基座類別	不帶蜂鳴器的底座

補充訊息

額定供應電壓	24 V 交流/直流
電纜橫截面	0.33 mm²
離散量輸出類別	PNP和NPN
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	0.5 kV
電流消耗	109 mA
功耗 (W)	3.1 W
基頻	2.64 kHz
淨重	0.46 kg

環境

產品認證	CE EAC
儲存環境溫度	-35...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
Ip防護等級	IP23

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

圖為參考圖，僅供參考，實際產品以圖為準。圖中所有產品均為示例，不構成任何承諾。圖中所有產品均為示例，不構成任何承諾。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.3 cm
Package 1 Width	14.2 cm
Package 1 Length	55.0 cm
Package 1 Weight	640.0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5.15 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)