



灯罩 蓝色

XVMC36

主要訊息

產品範圍	Harmony XVM
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	發光單元
元件名稱	XVM
光源	不包括燈泡, 藍色
燈泡類別	白熾燈 有 BA 15d 基座 超亮LED 閃光放電管
[Us] 額定供應電壓	<= 230 V 交流/直流

補充訊息

安裝直徑	45 mm
裝配樣式	客戶裝配
最大功耗(W)	5 W
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm2
標記	CE
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
亮度	650 cd/m²
Cad總寬度	47 mm
Cad總高度	65 mm
Cad總深度	47 mm
淨重	0.04 kg

環境

產品認證	CCC
標準	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
Ip防護等級	IP40 除垂直位置以外的任何位置 符合 IEC 60529 IP42 垂直位置 符合 IEC 60529

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件中的信息可能隨時更改，恕不另行通知。© 2024 Schneider Electric

電擊保護等級	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-1
	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-5-1
	I類 鋁管安裝 符合 IEC 61140
	等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-1
	等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-5-1
電擊保護等級	等級II 底座安裝 符合 IEC 61140
防護處理	TC

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.8 cm
Package 1 Width	4.8 cm
Package 1 Length	7.9 cm
Package 1 Weight	45.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.434 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 無須執行特定回收作業