



灯罩 透明

XVMC37

主要訊息

產品範圍	Harmony XVM
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	發光單元
元件名稱	XVM
光源	不包括燈泡, 清除
燈泡類別	白熾燈 有 BA 15d 基座 超亮LED 閃光放電管
[Us] 額定供應電壓	<= 230 V 交流/直流

補充訊息

安裝直徑	45 mm
裝配樣式	客戶裝配
最大功耗(W)	5 W
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm2
標記	CE
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
亮度	650 cd/m²
Cad總寬度	47 mm
Cad總高度	65 mm
Cad總深度	47 mm
淨重	0.04 kg

環境

產品認證	CCC
標準	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
Ip防護等級	IP40 除垂直位置以外的任何位置 符合 IEC 60529 IP42 垂直位置 符合 IEC 60529

此圖為參考圖，僅供說明之用，不作為安裝或維修之依據。請參閱產品說明書及相關技術文件。

電擊保護等級	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-1
	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-5-1
	I類 鋁管安裝 符合 IEC 61140
	等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-1
	等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-5-1
電擊保護等級	等級II 底座安裝 符合 IEC 61140
防護處理	TC

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.9 cm
Package 1 Width	4.8 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	45.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.462 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業