

產品資料表

規格



鑰匙選擇開關頭，Harmony XB4，
金屬，黑色，22mm，鑰匙 455，2
段位置，彈簧復歸由右至左

ZB4BG6

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	鑰匙選擇開關頭
設備短名稱	ZB4
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22 mm
頭部類別	標準
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
返回	右至左
操作員配置	黑色 鑰匙開關
操作員位置資訊	2位90°
鑰匙鎖類別	鑰匙455
鑰匙抽出位置	左

補充訊息

Cad總寬度	29 mm
Cad總高度	29 mm
Cad總深度	72 mm
淨重	0.098 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	1000000 周
電氣構成代碼	C3 6 單個 前面安裝 C4 6 單雙 前面安裝 C5 5 單個 前面安裝 C6 5 單雙 前面安裝 C7 4 單個 前面安裝 C8 4 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C

此圖為參考圖，僅供說明之用，不作為安裝或維修之依據。請參閱相關技術文獻。

過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
Ik防護等級	IK06 帶鎖眼蓋ZBGP 符合 IEC 50102
標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 no 14 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
產品認證	勞埃德船級社 UL認證 DNV GL CSA BV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.600 cm
Package 1 Width	5.400 cm
Package 1 Length	9.100 cm
Package 1 Weight	103.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8.800 cm
Package 2 Width	26.000 cm
Package 2 Length	3.300 cm
Package 2 Weight	520.000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	10.861 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)