



selector switch head Ø22 2-
position spring return Key 3131A

ZB4BG6207

❗ 終止日期 2021年5月12日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	鑰匙選擇開關頭
設備短名稱	ZB4
擋板材料	黑色金屬
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
返回	右至左
操作員配置	黑色 鑰匙開關
操作類別	彈簧復歸
操作員位置資訊	2位90°
鑰匙鎖類別	Key 3131A
鑰匙抽出位置	左

補充訊息

Cad總寬度	29 mm
Cad總高度	29 mm
Cad總深度	72 mm
淨重	0.098 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	1000000 周
電氣構成代碼	C3 6 單個 前面安裝 C4 6 單雙 前面安裝 C5 5 單個 前面安裝 C6 5 單雙 前面安裝 C7 4 單個 前面安裝 C8 4 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C

此圖為版權所有，未經許可不得複製、轉載或修改。任何非法使用均將受到法律追究。

運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
標準	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 GB 14048.5 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
產品認證	BV CSA GL UL認證 DNV 勞埃德船級社
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)