



selector switch head Ø22

ZB4BG7F0157

❗ 終止日期 2021年5月12日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	鑰匙選擇開關頭
設備短名稱	ZB4
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
操作員配置	鑰匙開關

補充訊息

耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	1000000 周
設備介紹	基本元素

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema防護等級	NEMA 13
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

此圖為參考圖，僅供參考，不作為產品說明書的一部分。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新而有所變更，恕不另行通知。