

產品資料表

規格



Head for key selector switch, Harmony XB4, operating

ZB4BG7F058

❗ 終止日期 2023年6月30日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	鑰匙選擇開關頭
設備短名稱	ZB4
擋板材料	黑色金屬
安裝直徑	22 mm
頭部類別	標準
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
操作員配置	橘色 鑰匙開關
操作員位置資訊	3位+/- 45°
鑰匙鎖類別	特殊鍵
鑰匙抽出位置	中心

補充訊息

Cad總寬度	29 mm
Cad總高度	29 mm
Cad總深度	72 mm
淨重	0.098 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	1000000 周
電氣構成代碼	C3 6 單個 前面安裝 C4 6 單雙 前面安裝 C5 5 單個 前面安裝 C6 5 單雙 前面安裝 C7 4 單個 前面安裝 C8 4 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝

設備介紹	基本元素
------	------

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C

此圖為參考圖，僅供說明之用，並非最終產品圖。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新而有所變更，恕不另行通知。

過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
標準	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-5
產品認證	UL認證 GL 勞埃德船級社 DNV CSA BV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.8 cm
Package 1 Width	3.4 cm
Package 1 Length	5.4 cm
Package 1 Weight	69.0 g



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)