



双向游戏棒控制器本体 - Ø 22 -
1NO/方向

ZD4PA103

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	操纵杆控制器的整套本体/触点组件
設備短名稱	ZD4
固定套管	Zamak
每組銷售單位	1
接點類型和構成	2 NO
接點操作	慢斷
連接 - 端子	螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm ² 帶電纜端 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, >= 1 x 0.22 mm ² 無電纜端, 帶框 符合 IEC 60947-1

補充訊息

Cad總寬度	30 mm
Cad總高度	47 mm
淨重	0.049 kg
接點使用	標準
正邏輯開啟	無
機械耐久性	1000000 周
鎖緊轉矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
螺絲頭形狀	交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子 交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子 槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子 槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
接點材料	銀合金
短路保護	10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 符合 IEC 60947-5-1
[Ui] 額定絕緣電壓	600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
[Ie] 額定工作電流	3 A 在 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 6 A 在 120 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.1 A 在 600 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 0.55 A 在 125 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 1.2 A 在 600 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

電氣耐久性	1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 3 A 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 4 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.5 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ 在 5 V 和 1 mA 清潔環境 符合 IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ 在 17 V 和 5 mA 清潔環境 符合 IEC 60947-5-4
設備介紹	基本元素

環境

儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	I類 符合 IEC 60536
標準	IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
產品認證	UL認證 CSA GL BV DNV 勞埃德船級社
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.3 cm
Package 1 Width	3.4 cm
Package 1 Length	8.7 cm
Package 1 Weight	61.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.414 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況 無須執行特定回收作業