

Паспорт продукту

Технічні характеристики



PO3Ч.MX 525B/50Гц 600B/60Гц NSX100-630

LV429389

Головна

Діапазон	ComPacT
Серія Продукту	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 нове покоління ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 нове покоління ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC нове покоління ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV нового покоління ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC нове покоління ComPact NSX400...630 DC PV ComPact NSX400...630 DC PV нове покоління
Назва Пристрою	MX
Тип Виробу Або Компоненту	Зняття напруги
Область Застосування Продукту	Контроль
Тип Розчіплювача Напруги	Котушка розмикання Розчеплювач шунтувального розчеплювача
[Uc] Напруга Схеми Керування	525 В змінний струм 50 Гц 600 В змінний струм 60 Гц
Сумісність Серії	ComPacT нового покоління (ComPacT NSX нове покоління) ComPact нового покоління (ComPact NSX DC нове покоління) ComPact (ComPact NSX) ComPact (ComPact NSX DC) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Додаткова інформація

Поріг Спрацьовування	0,7...1,1 x Un відкриття
Час Реакції	50 мс
Тип Сигналу Керування	Підтримується Імпульсний
Тривалість Імпульсу	>= 20 мс
Вхідна Потужність Включення Джерела Живлен	10 ВА
Клеми Для Допоміжних Пристроїв	клема з пружинним затискачем 0,5...1,5 мм² (AWG 20...AWG 16)
Довжина Зачистки Проводів	7 мм

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для покриття певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина 1 Упаковки	4,600 см
Довжина 1 Упаковки	6,200 см
Вага 1 Упаковки	111,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	7,300 см
Ширина 2 Упаковки	10,600 см
Довжина 2 Упаковки	23,700 см
Вага 2 Упаковки	1,177 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	60
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	7,431 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

 Pvc Free

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)