

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ТЕРМОСТАТ

NSYCCOTH1

Головна

Діапазон	ClimaSys
Назва Продукту	ClimaSys CC
Тип Виробу Або Компоненту	Термостат
Діапазон Налаштування Температури	5...60 °C
Відображення Інформації	Температура в °C

Додаткова інформація

Вхідна Напруга	250 В
Тип Датчика	Біметал
Тип Контакту Та З'єднання	1 нормально закритий/відкритий
Опір Контакту	10 мОм
Термін Служби В Циклах	100000 циклів
Максимальна Комутаційна Здатність	4 А 250 В змінний струм індуктивне pf: 0,6 30 Вт постійний струм 10 А 250 В змінний струм індуктивне
Електричне З'єднання	4 клеми, момент затяжки: 2.5 мм²
Спосіб Кріплення	Затискний
Висота	Зовнішній: 68 мм
Ширина	Зовнішній: 56 мм
Глибина	Зовнішній: 44 мм
Маса Нетто	100 г
Місце Встановлення	Поперечні рейки На монтажній пластині 35 мм DIN-рейка Просторова стійка
Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...80 °C
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Гістерезис	7 K +/- 0.4K
Кількість Виходів	1 функція нагріву 1 функція вентиляції
Матеріал	PC
Колір	Світлий сірий

Вогнестійкість Самозатухаючий відповідно до UL94 (матеріал V0)
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5 см
Ширина 1 Упаковки	5,5 см
Довжина 1 Упаковки	7 см
Вага 1 Упаковки	80 г
Тип 2 Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	75
Висота 2 Упаковки	26 см
Ширина 2 Упаковки	41,5 см
Довжина 2 Упаковки	32,5 см
Вага 2 Упаковки	7,428 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	3000
Висота 3 Упаковки	198 см
Ширина 3 Упаковки	80 см
Довжина 3 Упаковки	120 см
Вага 3 Упаковки	311 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні