

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА S3D B300XШ200XГ150+МОНТАЖН.ПЛ АТА

NSYS3D3215P

Головна

Діапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial S3D
Застосування	Багатоцільовий
Категорія	Компактний корпус
Номінальна Висота Шафи	300 мм
Номінальна Ширина Шафи	200 мм
Номінальна Глибина Шафи	150 мм
Тип Дверей	Звичайний
Опис Монтажноі Плати	Гладкий
Тип Сальникової Панелі	Стандартний
Тип Приладдя Для Монтажу	Настінний
Склад Пристрою	1 корпус 1 монтажна пластина 1 двері з замком 1 пластина кабельного вводу

Додаткова інформація

Тип Корпусу	Цілісний корпус Жолобоподібна передня рейка з подвійної товщини листа
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Сторона Відкривання Дверей	Двосторонній (120 °)
Тип Блокування	Замок з подвійним ригелем 3 мм
Доступність Для Експлуатації	Передня частина
Знімна Частина	Дверцята петлями Пластина кабельного вводу гвинтами Монтажна пластина кріпильним елементом
Матеріал	Корпус: Сталь Монтажна пластина: оцинкована сталь
Покриття Поверхні	Корпус: епоксидне покриття
Колір	Корпус: сірий (RAL 7035)
Стандарти	МЕК 62208
Сертифікація Виробу	LR UL BV GL DNV CCC

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Маса Нетто	3,58 кг
------------	---------

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту Nema	NEMA 4X/13
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до MEK 62262
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	19,5 см
Ширина 1 Упаковки	21,0 см
Довжина 1 Упаковки	31,5 см
Вага 1 Упаковки	3,602 кг
Тип 2 Упаковки	PAM
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	105
Висота 2 Упаковки	170,0 см
Ширина 2 Упаковки	100,0 см
Довжина 2 Упаковки	120,0 см
Вага 2 Упаковки	381,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні