

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА S3D B300XШ300XГ200+ПРОЗОРІ ДВЕРІ

NSYS3D3320T

Головна

◆◆Іапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial S3D
Застосування	Багатоцільовий
Категорія	Компактний корпус
Номінальна Висота Шафи	300 мм
Номінальна Ширина Шафи	300 мм
Номінальна Глибина Шафи	200 мм
Тип Дверей	Засклений
Опис Монтажноі Плати	Без монтажноі пластини
Тип Сальниковоі Панелі	Стандартний
Тип Приладдя Для Монтажу	Настінний
Склад Пристрою	1 корпус 1 двері 1 замок 1 пластина кабельного вводу

Додаткова інформація

Тип Корпусу	Жолобоподібна передня рейка з подвійної товщини листа Цілісний корпус
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Сторона Відкривання Дверей	Двосторонній (120 °)
Тип Блокування	Замок з подвійним ригелем 3 мм
Доступність Для Експлуатації	Передня частина
Знімна Частина	Дверцята петлями Пластина кабельного вводу гвинтами
Матеріал	Корпус: Сталь Двері: сталь і захисне скло
Покриття Поверхні	Епоксидне покриття
Колір	Сірий (RAL 7035)
Стандарти	MEK 62208
Сертифікація Виробу	LR UL cUL DNV GL BV

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для встановлення якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Електромагнітна Сумісність	Тест на стійкість до електромагнітного поля
Ступінь Захисту Nema	NEMA 4X/13
Ступінь Ударозахисту	IK08 відповідно до MEK 62262
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	24,5 см
Ширина 1 Упаковки	31,5 см
Довжина 1 Упаковки	32,0 см
Вага 1 Упаковки	4,776 кг
Тип 2 Упаковки	PAM
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	84
Висота 2 Упаковки	207,0 см
Ширина 2 Упаковки	100,0 см
Довжина 2 Упаковки	120,0 см
Вага 2 Упаковки	422,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні