


Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА SF 1400x800x400

NSYSF14840

⚠ Буде знято з виробництва: 30 вер. 2024 р.

⚠ Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Spacial
Розширений Діапазон	Spacial SF
Застосування	Багатоцільовий
Тип Виробу Або Компоненту	Відповідний корпус
Номінальна Висота Шафи	1400 мм
Номінальна Ширина Шафи	800 мм
Номінальна Глибина Шафи	400 мм
Монтаж Шафи	Підлоговий
Склад Пристрою	2 розсувні рейки 4 кронштейн монтажноі пластини 1 конструкція 1 двері 1 система замикання з ручкою: двері 1 задня панель 1 дах

Додаткова інформація

Тип Структури	Вертикальні стійки з'єднані з верх. і ниж. рамами Сформована з однієї секції Вбудовані в конструкцію панелі та двері Перфорована конструкція з кроком 25 мм
Сторона Відкриття Дверей	Двосторонній (120 °)
Тип Дверей	Звичайний передня частина
Опис Монтажноі Плати	Без монтажноі пластини
Тип Сальникової Панелі	Без сальникової накладки
Тип Блокування	4-точк. замок, ручка зі вставкою 5 мм з подвійним ригелем передні двері
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Доступність Для Експлуатації	Передня частина Задня частина Бокові сторони корпусу
Знімна Частина	Дверцята гвинтами шарнір Задня панель гвинтами Дах гвинтами Монтажна пластина кронштейн гвинтами Висувна рейка гвинтами

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Матеріал	Рама: оцинкована сталь Стійки: оцинкована сталь Двері: листова сталь Панелі: листова сталь Шарнір: замак Ручка: поліамід 6 з 30% скловолокна
Покриття Поверхні	Епоксидне покриття
Колір	Корпус: сірий (RAL 7035) Ручка: чорний (RAL 9005)
Маса Нетто	74,2 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 62208
Ступінь Захисту Nema	NEMA 3R/12
Ступінь Захисту	IP55 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	49,0 см
Ширина 1 Упаковки	84,5 см
Довжина 1 Упаковки	153,0 см
Вага 1 Упаковки	73,5 кг
Тип 2 Упаковки	PAL
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	2
Висота 2 Упаковки	153,0 см
Ширина 2 Упаковки	85,0 см
Довжина 2 Упаковки	98,0 см
Вага 2 Упаковки	147,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 [Не Містить Ртуті](#)

 [Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs](#) [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні