

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА SM НЕРЖ.СТАЛЬ 316L 1800x800x400

NSYSMX18840H

Головна

Діапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial SMX
Тип Корпусу	Багатоцільовий
Категорія	Компактний корпус
Номінальна Висота	1800 мм
Номінальна Ширина	800 мм
Номінальна Глибина	400 мм
Установка Продукту	Підлоговий
Склад Пристрою	1 корпус 1 пластина кабельного вводу 1 система замикання з ручкою: двері 4 кронштейн монтажної пластини 1 двері

Додаткова інформація

Тип Корпусу	Цілісний корпус, складений і зварений
Тип Дверей	Звичайний
Сторона Відкривання Дверей	Двосторонній (120 °)
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Тип Блокування	3-точк. замок, ручка зі вставкою 5 мм з подвійною дужкою
Тип Сальникової Панелі	Простий
Доступність Для Експлуатації	Передня частина
Опис Монтажної Плати	Без монтажної пластини
Матеріал	Ручка: замок Шарнір: нержавіюча сталь Корпусом і дверима: нержавіюча сталь 316l
Знімна Частина	Дверцята петлями Монтажна пластина кронштейн гвинтами Пластина кабельного вводу затискачами
Покриття Поверхні	Корпус: Scotch-Brite® шліфований Ручка: пофарбований
Маса Нетто	98 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 62208
-----------	-----------

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262
Сертифікація Виробу	UL 508 CAN/CSA 22
Характеристики Зовнішнього Середовища	Корозивне середовище Особлива гігієна

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	48,0 см
Ширина 1 Упаковки	85,0 см
Довжина 1 Упаковки	193,0 см
Вага 1 Упаковки	100,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні