


Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПРОМ.РОЗП.КОРОБКА 125x80x65

NSYTBP1397T

Головна

Діапазон	Thalassa
Назва Продукту	Thalassa TBP
Область Застосування Продукту	Багатоцільовий
Категорія	Промислова коробка
Висота	138 мм
Ширина	93 мм
Глибина	72 мм
Внутрішня Висота	125 мм
Внутрішня Ширина	80 мм
Внутрішня Глибина	65 мм
Монтаж Шафи	Навісний
Склад Пристр ⚡⚡Ю	1 корпус 1 Покриття 4 гвинт кришки
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 2 шт.
Тип Корпусу	Суцільнолитий
Тип Передньої Кришки	Низька прозора кришка
Кріплення Кришки	Пластикові гвинти
Тип Блокування	Неповоротний гвинт плоский зовнішня герметична зона
Знімна Частина	Кришка невивпадаючими гвинтами

Додаткова інформація

Матеріал	Полікарбонат
Колір	Сірий (RAL 7035) Прозорий
Стандарти	MEK 62208 UL 508 A
Сертифікація Виробу	TÜV UL
Клас Електричної Ізоляції	Клас II
Місце Встановлення	Відкритий (з козирком або укриттям і антиконденсатним клапаном)
Маса Нетто	0,23 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Захисту	IP66 відповідно до NEMA 4.4X
Ступінь Ударозахисту	IK08 conforming to MEK 62262
Вогнестійкість	960 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-15...60 °C
Робоча Температура	-25...80 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,2 см
Ширина 1 Упаковки	9,3 см
Довжина 1 Упаковки	13,8 см
Вага 1 Упаковки	230 г
Тип 2 Упаковки	PAM
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	1160
Висота 2 Упаковки	120 см
Ширина 2 Упаковки	100 см
Довжина 2 Упаковки	173 см
Вага 2 Упаковки	404 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації