

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РАМКА 2М,СЛОН.КІСТКА

MGU2.004.25



Знято з виробництва: 15 черв. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Unica
Область Застосування Продукту	Кріплення
Тип Виробу Або Компоненту	Рамка
Назва Колекції	Unica Basic
Кількість Постів	2 пости Горизонтальна орієнтація
Спосіб Кріплення	3 кліпсою
Відтінок Кольору Рамки	Слонова кістка
Декоративний Колір	Слонова кістка

Додаткова інформація

Матеріал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Покриття рамки
Стандарти	EN 60669-1
Висота	80 мм
Ширина	156 мм
Глибина	14 мм
Відстань Між Центрами	71 мм
Маса Нетто	0,029 кг
Сегмент Ринку	Малий комерційний Житловий

Навколишнє середовище

Ступінь Ударозахисту	IK01
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стійкість до УФ Масило Відбілювач Спирт Рідина для миття вікон Рідке мило Бензин Ацетон

Пакувальна одиниця

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	1,500 см
Ширина 1 Упаковки	8,000 см
Довжина 1 Упаковки	15,500 см
Вага 1 Упаковки	28,700 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	12,500 см
Ширина 2 Упаковки	13,000 см
Довжина 2 Упаковки	18,500 см
Вага 2 Упаковки	359,000 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	80
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	3,263 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні