

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА SM 2Д 1200x1000x300

NSYSM1210302D

Головна

Діапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial SM
Тип Виробу Або Компоненту	Компактний корпус
Застосування	Багатоцільовий
Тип Приладдя Для Монтажу	Підлоговий
Склад Пристрою	1 корпус 2 двері 1 пластина кабельного вводу 1 система замикання з ручкою: двері 1 система блокування: ліві двері 4 кронштейн монтажної пластини
Знімна Частина	Дверцята гвинтами шарнір Монтажна пластина кронштейн гвинтами
Номінальна Висота Шафи	1200 мм
Номінальна Ширина Шафи	1000 мм
Номінальна Глибина Шафи	300 мм

Додаткова інформація

Кількість Дверей	Передня частина 2двері(и)
Сторона Відкриття Дверей	Лівий (120 °) Правий (120 °)
Тип Дверей	Звичайний
Тип Блокування	4-точк. замок, ручка зі вставкою 5 мм з подвійним ригелем
Тип Корпусу	Цілісний корпус із привареною задньою панеллю Передня частина утворює жорстку раму з кутами
Опис Монтажно́ї Плати	Без монтажної пластини
Тип Сальникової Панелі	Стандартний
Кабельний Ввід	1 вхід
Матеріал	Корпус: листова сталь Двері: листова сталь Шарнір: замак
Покриття Поверхні	Епоксидне покриття
Колір	Корпус: сірий (RAL 7035) Ручка: чорний (RAL 9005)
Доступність Для Експлуатації	Передня частина

Маса Нетто 60,5 кг
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для використання придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 62208
Сертифікація Виробу	DNV BV UL
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до MEK 62262
Ступінь Захисту	IP55 відповідно до MEK 60529

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	133,0 см
Ширина 1 Упаковки	104,5 см
Довжина 1 Упаковки	39,0 см
Вага 1 Упаковки	60,5 кг
Тип 2 Упаковки	PAL
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	2
Висота 2 Упаковки	78 см
Ширина 2 Упаковки	105 см
Довжина 2 Упаковки	133 см
Вага 2 Упаковки	138 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні