

Паспорт продукту

Технічні характеристики

КНОПКА СИЛІКОНОВА ЧОРНА

XACB9222



Головна

Серія Продукту	Harmony XAC
Тип Виробу Або Компоненту	Головка для кнопки
Найменування Компонента	XACB
Маркування	Без маркування
Додаткова Інформація Про Виконавчий Механі	Завантажений
Робочий Хід	16 мм
Колір Ковпачка/Кнопки Або Лізни	Чорний
Сумісність Продуктів	XESD1191 XESD1281 XESD1181 XESD1291
Продаж Неподільною Кількістю	10

Додаткова інформація

Маса Нетто	0,005 кг
------------	----------

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...70 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Вібростійкість	15 gn (f= 10...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	100 gn відповідно до MEK 60068-2-27
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 61140
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Ударозахисту	IK08 conforming to MEK 62262

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,500 см

Ширина 1 Упаковки 18,000 см
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Вага 1 Упаковки	6,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	3,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,000 см
Довжина 2 Упаковки	14,000 см
Вага 2 Упаковки	62,000 г
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	300
Висота 3 Упаковки	15,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	2,348 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Reach Free Of Svhc

 Toxic Heavy Metal Free

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Проактивна відповідність \(Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS\)](#)
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)