

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



PF40 modular surge arrester - 4 poles - 340V

15588

⚠️ Ngày sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range Of Product	Multi9
Product Name	Multi9 PF
Product Or Component Type	Surge arrester
Device Short Name	PF40
Device Application	Distribution
Quality Labels	NF KEMA-KEUR OVE
Poles Description	4P
Remote Signalling	Without
Surge Arrester Type	Electrical distribution network
Earthing System	TN-C

Complementary

Surge Arrester Class Type	Type 2
Surge Arrester Technology	MOV
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz 400 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Common mode: 15 kA (L/PE) Common mode: 15 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Common mode: 40 kA L/PE Common mode: 40 kA N/PE
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage	Common mode: 340 V L/PE Common mode: 340 V N/PE
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Common mode <1.5 kV type 2 L/PE Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
[I Total] Discharge Current	160 kA
Disconnecter Device Type	Associated circuit breaker 40 A - Icu 10 kA Associated circuit breaker 40 A - Icu 15 kA Associated circuit breaker 40 A - Icu 25 kA
Mounting Mode	Clip-on (DIN rail)
9 Mm Pitches	8
Height	81.4 mm
Width	72 mm
Depth	69 mm

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Colour	Grey (RAL 7035)
Connections - Terminals	Tunnel type terminal (downside) 2.5...35 mm² Tunnel type terminal (upside) 2.5...35 mm²
Tightening Torque	2.5 N.m

Environment

Ik Degree Of Protection	IK03 conforming to IEC 62262
Relative Humidity	5...90 %
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8.8 cm
Package 1 Weight	0.401 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
 Halogen Free Plastic Parts Product	
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins