


Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



NG125 - earth leakage add-on block - Vigi NG125 - 4P - 63A - 300mA

19016

Main

Product Or Component Type	Add-on residual current devices
Device Short Name	Vigi NG125
Poles Description	4P
[In] Rated Current	63 A
Network Type	AC
Earth-Leakage Sensitivity	300 mA
Earth-Leakage Protection Time Delay	Instantaneous
Earth-Leakage Protection Class	Type A

Complementary

Device Location In System	Outgoer
Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Residual Current Tripping Technology	Voltage independent
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC/EN 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conforming to IEC/EN 60947-2
Mounting Support	35 mm symmetrical DIN rail
Electrical Connection To Mcb	By screws
9 Mm Pitches	9
Height	118 mm
Width	189 mm
Depth	81 mm
Net Weight	0.45 kg
Electrical Durability	10000 cycles conforming to IEC/EN 60947-2
Connections - Terminals	Tunnel type terminals 1...35 mm² flexible Tunnel type terminals 1.5...50 mm² rigid
Wire Stripping Length	20 mm
Tightening Torque	3.5 N.m

Environment

Standards	IEC/EN 60947-2:Annex B
Ip Degree Of Protection	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Pollution Degree	3 conforming to IEC/EN 60947-2
Electromagnetic Compatibility	8/20 μs impulse withstand, 3000 A conforming to IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Operating Altitude	2000 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	13.5 cm
Package 1 Length	26.0 cm
Package 1 Weight	520.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.655 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins