

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



EasyLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 480 V - 50/60Hz

BLRCS042A050B48

⚠ Sẽ bị ngừng sản xuất vào: 30 thg 9, 2024

⚠ Chuẩn bị ngừng sản xuất

Main

Product Or Component Type	Standard duty capacitor
Network Frequency	50/60 Hz
Series Name	EasyLogic PFC Capacitor
Network Harmonic Content	<= 10 %
Electrical Parameters	4.2 kvar 480 V 50 Hz 5 kvar 480 V 60 Hz
Maximum Permissible Voltage	1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Continuous Overcurrent Capacity	1.5 x In
Rated Voltage	480 V AC 50/60 Hz

Complementary

Dielectric Losses	< 0.2 W/kvar
Power Losses	< 0.5 W/kVAr
Capacitance Tolerance	- 5 % to 10 %
Voltage Test	2.15 x Un AC between terminals for 10 s <= 660 V - 3 kV AC between terminal and container for 10 s >= 660 V - 6 kV AC between terminal and container for 10 s
Inrush Current	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Service Life In Hours	100000 h
Dielectric Material	Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy,
Impregnation Material	Non-PCB soft PUR resin Biodegradable
Type Of Installation	Indoor installation
Connections - Terminals	Double Faston terminal
Mounting Mode	Vertical
Diameter	50 mm
Height	245 mm
Net Weight	0.7 kg

Environment

Standards	IEC 60831-1 IEC 60831-2
-----------	----------------------------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Ip Degree Of Protection	IP20
Operating Altitude	2000 m
Temperature Class	D
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C
Relative Humidity	95 %

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20.0 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	5.0 cm
Package 1 Weight	700.0 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information