

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



45A Double Pole Switch, White

E3031DR45_WW

-  **Ngừng sản xuất vào:** 23 thg 1, 2021
-  **Ngừng cung cấp dịch vụ vào:** 24 thg 1, 2021

 **Bán dịch vụ hạn chế**

Main

Range	Neo
Wiring Device Mounting	Flush Surface
Switch Function	2-pole
Switch Application	Switch
Load Type	Incandescent lamp Inductive Resistive
Colour Tint	White

Complementary

Rated Current	45 A at 250 V AC 50/60 Hz
Material	Polycarbonate: plastic part
Clamping Connection Capacity	1 x 23 mm ² for solid cable(s) 1 x 23 mm ² for stranded cable(s)
Connections - Terminals	Pillar terminals
Width	87 mm
Height	87 mm
Embedding Depth	16.8 mm
Depth	28.3 mm

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Environmental Characteristic	Indoor use
Standards	IEC 60669-1

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.2 cm
Package 1 Width	8.6 cm
Package 1 Length	8.6 cm

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Package 1 Weight	75 g
------------------	------

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Circularity Profile	End of Life Information