

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



ClimaSys CVHD outdoor HD fan-box without grille and filter 550 m3/h 115VAC

NSYCVF550M115FB

Main

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CV
Product Or Component Type	Fanbox without grille and filter
Application	Outdoor heavy duty
Range Compatibility	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Flow Rate	Free flow rate: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
[Us] Rated Supply Voltage	115 V AC +/- 10 %
Input Voltage	115 V AC 50/60 Hz
Certification	CE UL conforming to UL 508 A CSA conforming to CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

Complementary

Absorbed Power	78...102 W
[In] Rated Current	0.7...0.8 A 50 Hz
Noise Level < At	60 dB
Bearing Type	Ball
Height	External: 223 mm
Width	External: 223 mm
Depth	90 mm external:
Net Weight	1.7 kg
Colour	Dark grey (RAL 7016)
Ambient Air Temperature For Operation	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...80 °C
Maximum Pressure	300 Pa flow rate 0 m³/h
Connections - Terminals	Spring clamp terminal
Ip Degree Of Protection	IP55 grid: IP44
Device Composition	1 fanbox 4 screw

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Condition Of Use	Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software Surrounding environment must be relatively clean Filter must be cleaned and replaced regularly Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
------------------	---

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	15.0 cm
Package 1 Weight	2.0 kg

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information