

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



ClimaSys forced vent. IP54,
850m3/h, 400V, with outlet grille
and filter G2

NSYCVF850M400PF

Main

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CV
Product Or Component Type	Fan
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Free flow rate with standard filter: 803 m3/h at 60 Hz Free flow rate with standard filter: 931 m3/h at 50 Hz
[Us] Rated Supply Voltage	396...466 V
Input Voltage	400 V 50/60 Hz

Complementary

Absorbed Power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] Rated Current	0.21 A 50 Hz 0.26 A 60 Hz
Noise Level < At	75...77 dB
Bearing Type	Ball
Height	336 mm external:
Width	316 mm external:
Depth	162 mm external:
Cut-Out Dimensions	291 x 291 mm
Net Weight	4.1 kg
Material	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille: grey (RAL 7035)
Ambient Air Temperature For Operation	-15...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Maximum Pressure	170 Pa flow rate 0 m³/h
Connections - Terminals	Terminal block
Ip Degree Of Protection	IP54
Device Composition	1 axial motor 2 protective grille: on the front and rear surfaces 1 filter: front of axial motor 1 outlet grille: front 1 cut-out template

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Condition Of Use	Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software Filter must be cleaned and replaced regularly Surrounding environment must be relatively clean
------------------	---

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23.5 cm
Package 1 Width	32.5 cm
Package 1 Length	34.0 cm
Package 1 Weight	4.472 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	110.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	131.0 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information