

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Spacial SFHF - electromagnetic protected enclosure - H=1800 x W=800 x D=400 mm

NSYSFHF18840

! Ngừng sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

! Ngừng sản xuất

Main

Range	Spacial
Extended Range	Spacial SFHF
Product Or Component Type	Suitable enclosure
Enclosure Type	Electromagnetic protected
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	800 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm
Enclosure Mounting	Floor-standing
Device Composition	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 door 1 locking system with handle: door 1 rear panel 1 roof 4 adaptor upright

Complementary

Structure Type	Panels and doors built into the structure Vertical uprights joined with top and bottom frames Formed from a single section Perforated structure with a pitch of 25 mm
Door Type	Plain front
Number Of Doors	Front: 1 door(s)
Door Opening Side	Reversible (120 °)
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
Mounting Plate Description	Without mounting plate
Type Of Gland Plate	Without gland plate
Accessibility For Operation	Sides of enclosure Front Rear
Removable Parts	Door by screws hinge Rear panel by screws Roof by screws Mounting plate bracket by screws Sliding rail by screws

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Material	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass Panels: aluzinc Door: aluzinc
Surface Finish	Epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)

Environment

Standards	EMC/EN/IEC 61547 IEC 62208
Ip Degree Of Protection	IP55 conforming to IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK10 conforming to IEC 62262

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations