

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



PratiKa wander plug - straight - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44

PKE16M424

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 13 thg 4, 2023

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range	PratiKa
Product Or Component Type	Wander plug
Device Short Name	PratiKa plug
Plug, Socket Category	Low voltage
Poles Description	3P + E
Network Type	AC
Outlet Standard	Industrial

Complementary

Plug, Socket, Control Station Shape	Straight
[In] Rated Current	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	200...250 V
Network Frequency	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	9 h
Plug, Socket Material	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Contacts Material	Sleeves: brass
Connections - Terminals	Captive screws
Cable Cross Section	1...4 mm ²
Cable Outer Diameter	8...15 mm
Cable Entry	Cable gland Fair lead
Thread Type	Pg 16
Net Weight	0.15 kg
Height	139 mm
Width	65 mm
Depth	65 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage Colour	Blue

Environment

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip Degree Of Protection	IP44 conforming to IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK08 conforming to EN 62262
Fire Resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relative Humidity	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	7.0 cm
Package 1 Weight	152.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8.8 cm
Package 2 Width	26.3 cm
Package 2 Length	27.0 cm
Package 2 Weight	1.62 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	5.347 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓

Mercury Free

✓

Rohs Exemption Information

Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Circularity Profile	No need of specific recycling operations