

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Modular base controller, Modicon TSX Micro, UNI-TELWAY, 0.5A, 16 discrete inputs

TSX3710028DR1

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 23 thg 1, 2021

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range Of Product	Modicon TSX Micro automation platform
Product Or Component Type	Modular base controller
Primary Voltage	100...240 V 90...264 V AC
Input Current	2 mA 60 A
Immunity To Microbreaks	20 ms
Number Output Current	0.5 A

Complementary

Number Of Slots	2
Module Type	Screw terminal discrete I/O
Discrete Input Number	16 discrete input(s) at 24 V for AC
Discrete Output Number	12 for relay
Integrated Connection Type	1 serial link Uni-Telway 19.2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s
Realtime Clock	With
Memory Description	Internal RAM 14 Kwords data Flash 15 Kwords data
Maximum Size Of Object Areas	256 %Mi 1 %MWi internal words 128 %KW constant words
Execution Time Per Instruction	0.25 µs Boolean without PCMCIA card 4.81 µs arithmetic REAL floating without PCMCIA card
Execution Time For 1 Kinstruction	3.03 100 % Boolean without PCMCIA card 0.25 65 % Boolean and 35 % numerical without PCMCIA card
Application Structure	1 master task 8 event tasks 1 fast task
System Overhead	1.9 ms for master task
Protection Type	Short-circuit Overload protection
Network Frequency	50...60 Hz
Total Useful Secondary Power	24 W

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Electromagnetic Compatibility	Electrostatic discharge conforming to IEC 1000-4-2 level 3 Electromagnetic field immunity test conforming to IEC 1000-4-3 level 3 Resistance to fast transient conforming to IEC 1000-4-4 level 3 Immunity to impulse waves conforming to IEC 1000-4-5 Damped oscillatory wave conforming to IEC 1000-4-12 Immunity to electromagnetic interference conforming to IEC 61131-2
-------------------------------	--

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	0...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C
Relative Humidity	10...95 % without condensation for operation 5...95 % without condensation for operation
Operating Altitude	0...2000 m
Width	282.7 mm
Height	151 mm
Depth	152 mm
Net Weight	1.91 kg

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15.500 cm
Package 1 Width	16.500 cm
Package 1 Length	18.000 cm
Package 1 Weight	1.939 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	12.360 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.


Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Eu Rohs Directive	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins


Dimensions



- (1) PLC empty.
- (2) With screw terminal block.
- (3) With HE10 or SubD connector.

Mounting and Clearance


Spacing Requirements



a 50 mm/1.97 in. minimum

- (1) Installation or casing
- (2) Trough or cable tray


Panel/Board Mounting



(1) The diameter of the fixing holes must be sufficient to take M4 screws.

Telequick Board Mounting

Side View



Use 4 screws with M4x16AF1-VA416 captive washers and 4 M4 AF1-EA4 clip nuts.