

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange, Ø60, tube mounting, steady, without buzzer, IP23, 24 V AC/DC

XVC6B2

⚠️ Ngày sản xuất vào: 7 thg 8, 2023

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range Of Product	Harmony XVC6
Product Or Component Type	Complete pre-wired monolithic tower light
Beacon Or Indicator Bank Unit Type	2 illuminated units
Sound Signalling	Without
Mounting Diameter	60 mm
Component Name	XVC
Light Source	LED steady red LED steady orange
[Us] Rated Supply Voltage	24 V
Supply Circuit Type	AC/DC

Complementary

Material	Polycarbonate: illuminated unit ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): base unit PBT + ABS (UL94HB): top cover STK (chromium-plated): support tube
Product Mounting	On support tube, 22 mm
Cable Cross Section	0.33 mm²
Awg Gauge	AWG 22
Cable Length	600 mm
Marking	CE
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	0.8 kV
Current Consumption	50 mA
Flashing Frequency	1 Hz
Net Weight	0.74 kg
Height	468.3 mm

Environment

Standards	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Product Certifications	UL
Protective Treatment	TC

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Ambient Air Temperature For Storage	-35...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...50 °C
Electrical Shock Protection Class	Class I conforming to EN/IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP23 vertical surface installation conforming to EN/IEC 60529

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.500 cm
Package 1 Width	8.500 cm
Package 1 Length	77.000 cm
Package 1 Weight	1.018 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	21.000 cm
Package 2 Width	47.000 cm
Package 2 Length	79.000 cm
Package 2 Weight	10.180 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	39.130 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch

Hiệu suất sức khỏe



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Yes](#)

Eu Rohs Directive

Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)

Bảng thông số sản phẩm


XVC6B2

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	428.3	16.86
2 stages	468.3	18.44
3 stages	508.3	20.01
4 stages	548.3	20.01
5 stages	588.3	23.16

Support Tube Mounting

