

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



2 tones siren - 106 dB - 230 V AC

XVSM2

⚠️ Ngày sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range Of Product	Harmony XVS Application
Product Or Component Type	Siren
Device Short Name	XVS
Signalling Type	2 tones siren
[Us] Rated Supply Voltage	230 V AC
Noise Level	106 dB
Cable End Type	With cable end

Complementary

Material	Butadiene styrene acrylic: cone Glass reinforced polyamide 6: body
Net Weight	0.86 kg
Operating Position	Any position
[UI] Rated Insulation Voltage	250 V conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Current Consumption	55 mA
Sound Frequency	700 Hz +/- 15 % 800 Hz +/- 15 %
Clamping Connection Capacity	<= 1 x 1.5 mm ²
Cable Entry	1 tapped entry for cable gland (included) for Pg 7

Environment

Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Protective Treatment	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-40...50 °C
Electrical Shock Protection Class	Class II conforming to EN/IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP40

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

