

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



pushbutton head ZB5AA334 sold
by 100

ZB5AA334TQ

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 23 thg 1, 2021

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range Of Product	Harmony XALF Harmony XB5
Product Or Component Type	Head for non-illuminated push-button
Device Short Name	ZB5
Bezel Material	Dark grey plastic
Mounting Diameter	22 mm
Sale Per Indivisible Quantity	10
Shape Of Signaling Unit Head	Round
Type Of Operator	spring return
Operator Profile	White flush, up arrow (black)

Complementary

Cad Overall Width	29 mm
Cad Overall Height	29 mm
Cad Overall Depth	28 mm
Mechanical Durability	10000000 cycles
Station Name	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Electrical Composition Code	C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting

Environment

Protective Treatment	TH
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-40...70 °C
Overvoltage Category	Class II conforming to IEC 60536
Ip Degree Of Protection	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Degree Of Protection	NEMA 13 NEMA 4X

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Resistance To High Pressure Washer	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Ik Degree Of Protection	IK03 conforming to IEC 50102
Product Certifications	LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listed CSA GL BV
Shock Resistance	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Vibration Resistance	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	3.4 cm
Package 1 Length	5.4 cm
Package 1 Weight	20 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information