

Fiche technique du produit

Spécifications



Prise 2P+T Schuko Bronze

EPH2900169

Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Nuance De La Couleur	Bronze
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Vis ou griffes51...69 mm
Norme De Prise	CEE 7/3
Écart-Type De Sortie	Schuko
Description Standard De La Prise	Avec terre standard germanique
Plage De Puissance	3680 W
Courant Assigné D'Emploi	16 A à 250 V CA
Finition De La Surface	Peint
Matière	ABS + PC: plaque centrale
Longueur De Dénudage Des Fils	13,0 mm
Matière Des Conducteurs	Cuivre
Raccordement	Bornes de levage
Nombre De Câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité Du Câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Quantité Du Lot	1
Degré De Protection (Ip)	IP20
Profondeur En Saillie	10 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	42 mm
Poids Du Produit	0,068 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 60884-1
Certifications Du Produit	TSE VDE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	68,800 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,500 cm
Poids De L'Emballage 2	745,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,485 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie