Produktdatenblatt

Spezifikationen

Green Premium™

LED Stirnlampe Top-View Thorsmann 2W/ IP65 inkl. Akku / Stoßfest: IK07

IMT33113

Eingestellt am: 25.06.2019

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480880575

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman Top-view 2.0 LED
Produkt- Oder Komponententyp	Vorderlicht
Lichtquelle	COB LED 2 W

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Innenraum Außeneinsatz
Ausgangsspannung	5 V DC, 1 A
Lebensdauer Der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R_a=80
Beleuchtungsstärke	0,5 m: 300 lux 0,5 m: 500 lux
Material	Kunststoff
Höhe	105 mm
Breite	52 mm
Tiefe	43 mm
Produktgewicht	120 g
Mögliches Einsatzland	Frankreich Vereinigtes Königreich Norwegen Finnland Deutschland Schweden Dänemark Holland Belgien Schweiz

Montage

Umgebungseigenschaften	Wasserdicht Staubbeständig
Schutzart (Ip)	IP65
Schutzart (Ik)	IK07
Gütesiegel	CE
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-10…40 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,5 cm
Vpe 1 Breite	4,9 cm
Vpe 1 Länge	10,1 cm
Vpe 1 Gewicht	120 g

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Transparenz RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Frei Von Reach-Svhc
- Frei Von Giftigen Schwermetallen
- Quecksilberfrei
- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACh-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich