Спецификация на продукт

Спецификации

4 резбовани 160A L1400 за Linergy BS шинопровод

04171

Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

Преустановен

Основни

Обхват	Linergy
Гама На Продукта	Linergy
Тип Продукт Или Ко��Понент	Меден шинопровод
Наименование На Продукта	Linergy BS
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло Prisma (Prisma P) Табло
Описание На Шинопровод	Flat bar
Количество В Комплект	Комплект от 4

Допълнителни устройства

Начин На Инсталация	Вертикален заден
Installation Description	Квадратен - ширина 650 mm Floor-standing enclosure - ширина 600 mm Wall-mounted enclosure - ширина 600 mm Floor-standing duct - ширина 300 mm Wall-mounted duct - ширина 300 mm
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	1000 V
Номинален Работен Ток	160 A
Максимален Ток На Устойчивост	30 kA
I²T При Активиране	100000 kA².s
Сечение На Шинопровода	15 x 5 mm
Дължина	1400 mm
Нето Тегло На Продукта	3,74 kg
Type Of Busbar Connection	#N/A
Свързващи Клеми	Връзки 25 mm
Support Thickness	5 mm

Околна среда

Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребител��ки приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	150 cm
Package 1 Weight	3,74 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност

RoHS/REACh

Показатели за благополучие

- Reach Не Е Включен В Svhc
- Без Токсични Тежки Метали
- Без Живак
- Информация За Освобождаване От Rohs: Да
- Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.