Technický list

Specifikace

Green Premium™

chráničová spoušť Vigi iC60 3P 63A 300mA-S A pro jistič iC60N, iC60H

A9W25363

Výroba ukončena: 9. 1. 2024

Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Acti 9
Typ Produktu Nebo Součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení Přístroje	Vigi iC60
Popis Pólů	3P
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Citlivost Chrániče	300 mA
Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče	Selektivní
Typ Ochrany Proti Zemnímu Proudu	Typ A
Typ Sítě	AC
Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	400 V AC 50/60 Hz podle EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 61009-1
Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1
Rozteč 9 Mm	7

Doplňky

Umístění Zařízení V Systému	Výstup
Provedení Proudového Chrániče	Napěťově nezávislý
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilita Výrobku	Dvojitá svorka
Místní Signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Elektrické Připojení K Jističi	Šrouby
Výška	91 mm
Šířka	117 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost Přístroje	0,21 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Připojení - Svorky	Tunelové svorky dolní strana1…35 mm² pevný Tunelové svorky dolní strana1…25 mm² ohebný
Délka Odizolování Vodiče	14 mm
Kroutící Moment	3,5 N.m

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947-2
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 3000 A podle IEC 61009-1
Provozní Teplota	-25…60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40…85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	8,5 cm
Šířka Balení 1	10,8 cm
Délka Balení 1	14,0 cm
Hmotnost Balení 1	239,0 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	15
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	3,908 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO_2.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

Více informací o řadě Green Premium >

Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >

Průhlednost RoHS/REACh

Pohoda a výkon

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs Ano

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACh
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace