

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Boite vide 1 trou dia 22mm couvercle jaune et fond gris clair

XALFK01

Principales

Gamme De Produit	Harmony XALF
Type De Produit Ou Équipement	Coffret vide
Nom De L'Appareil	XALF
Destination Du Produit	Pour coffret d'ascenseur

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Poids Du Produit	0,11 kg
Marquage	CE

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...50 °C
Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-5 EN/CEI 60947-1 EN 81-20 EN/CEI 60947-5-4

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,8 cm
Poids De L'Emballage 1	101,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	2,405 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs


Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrements

Dimensions



- (1) 2 défonçages pour presse-étoupe Pg 13.5, capacité maximum 12 mm (0.47 in.)
- (2) Défonçage pour entrée de câble, capacité maximum de 14 mm (0.55 in.)