Fiche technique du produit

Spécifications

Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - blanc

MUR39723

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva Styl
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à bascule
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Technologie	Électromécanique
Nombre De Touches	1
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie Encastré
Fonction Interrupteur	Va et vient
Commande	Enjoliveur
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Laiton SEBS
Mode De Fixation	Par vis
Capacité De Serrage Des Bornes	1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s) 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Résistance Aux Produits Chimiques Et Détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	40 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Labels Qualité	AENOR EAC CE NF
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5…40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25…55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,100 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,100 cm
Poids De L'Emballage 1	54,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	39,500 cm
Poids De L'Emballage 2	638,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,601 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Emballage Durable | Transparence | RoHS/REACh

Performances des ressources

- Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs — Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises