Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

Green Premium™

Utičnica PratiKa, vijčani spoj–ravna–125 A–3P + N + E–380...415 V AC–IP67

81495

Cijena* bez PDV-a: 95,10 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica
Skraćeno Ime Uređaja	Mureva socket
Kategorija Priključka, Utičnice	Niski napon
Opis Polova	3P + N + E
Vrsta Mreže	AC
Standardni Izlaz	Industrijski

Dodatno

Oblik Priključka, Utičnice, Kontrolne Stanice	Ravno
[In] Nazivna Struja	125 A
[Ue] Nazivni Radni Napon	380...415 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Stopica Za Uzemljenje Pozicija U Smjeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal Kontakata	Pinovi nehrđajući čelik Rukavi poniklana mjed Opruge nehrđajući čelik
Priključci	Pričvrsni vijci
Poprečni Presjek Kabela	16…70 mm²
Vanjski Dijametar Kabela	26…48 mm
Uvod Kabela	Kabelska uvodnica
Tip Navoja	Pg 48
Neto Masa Proizvoda	1,72 kg
Visina	131 mm
Širina	131 mm
Dubina	325 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja Napona	Crvena

Okolina

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ip Stupanj Zaštite	IP67 u sukladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna Vlažnost	50 %pri40 °C 70 %pri30 °C 90 %pri20 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	35 °C 86400 s) -25…40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	12,5 cm
Paket 1 Širina	12,5 cm
Paket 1 Dužina	32,6 cm
Paket 1 Težina	1,773 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	9,353 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO_2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >

Transparentnost RoHS/REACh

Učinkovitost dobrobiti

Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja