Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prik.blok za rastav.osigura?ima Linergy–4 mm² 6,3 A s 1-raz.1x1 vij?ani–crni

NSYTRV42SF5

Cijena* bez PDV-a: 6,98 EUR

Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv Proizvoda	Linergy TR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Stezaljke
Skraćeno Ime Uređaja	TRV
Namjena Uređaja	Zaštita
Tip Bloka Stezaljke	Sa osiguračem i odspajanjem
Razina Priključnice	1
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Nazivni Presjek	4 mm²
Dužina	72,5 mm
Boja	Crni
Količina Po Setu	Set od 50

Dodatno

Veličina Rastalnog Osigurača	5 x 20 mm
Širina	8,2 mm
Visina	56,5 mm
Priključci - Stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji 1 x Vijčana stezaljka s doljnje strane
Broj Priključaka	2
Spojna Pozicija	Sa strane
Broj Ulazna Za Mjerenje	0
Poprečni Presjek Kabela	0,2…4 mm², Fleksibilni bez tuljka 0,2…4 mm², Krut ili fleksibilan s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	0,5…0,8 N.m
Dužina Skidanja Izolacije Žice	8 mm
Tip Alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[Ue] Radni Nazivni Napon	500 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] Nazivna Struja	6,3 A EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kučište

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Dielektrični Gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična Konstanta	3,7 pri 1 MHz
Otpornost	10000 Ω.cm IEC 60093 10000 Ω.cm VDE 0303-T30
Otpor Površine	1000 MOhm IEC 60093 1000 MOhm VDE 0303-T30
Otpor Na Deformacije Kroz Radni Vijek	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Usporavanje Plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto Masa Proizvoda	18,3 g
Opseg Kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati Proizvoda	cURus CSA EAC
Dielektrična Snaga	1000 V IEC 60243-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-40…130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40…130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,800 cm
Paket 1 Širina	5,000 cm
Paket 1 Dužina	7,100 cm
Paket 1 Težina	17,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	50
Paket 2 Visina	6,200 cm
Paket 2 Širina	11,300 cm
Paket 2 Dužina	31,000 cm
Paket 2 Težina	929,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	400
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	7,920 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO_2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >

Transparentnost RoHS/REACh

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive	
Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja