


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa G/P P.L. Plena 9Modulos, Al

03817

Discontinuado el: 18 ago 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) conducto Prisma (Prisma P) Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Plano
Dispositivo Instalado	Medidores de potencia: metros de kilovatio-hora - vertical instalación
Descripción De Poles	1 x 4P: placa de montaje soporte: metros de kilovatio-hora vertical instalación

Complementario

Descripción De Cofret/Armario	Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm Conducto cubículo - ancho 400 mm profundidad 400 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	9
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Suave Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9001)
Altura	450 mm
Ancho	250 mm
Peso Del Producto	1 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	400 mm 400 mm Prisma P celda 300 mm Prisma G conducto de suelo medidores de potencia metros de kilovatio-hora vertical 4P 1 9 300 mm Prisma G conducto montado en la pared medidores de potencia metros de kilovatio-hora vertical 4P 1 9

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	26,500 cm
Paquete 1 Longitud	46,000 cm
Paquete 1 Peso	999,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,800 cm
Paquete 2 Ancho	27,700 cm
Paquete 2 Longitud	52,600 cm
Paquete 2 Peso	10,300 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	300
Paquete 3 Altura	93,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	315,960 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)