Termékadatlap

Műszaki adatok

MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x3 modul

13975

Nettó listaár: 6 867,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Szerelőlemez Leírás	Kivágásokkal

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	6
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	3
Összesen 18 Mm-Es Modulok	3
A Vízszintes Sorok Száma	1
Elektromos Szigetelési Osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	1 jelölőkészlet
Mellső Burkolat Típusa	Átlátszó
[In] Névleges Áram	63 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	1
Reteszelési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	80 mm
Magasság	150 mm
Mélység	98 mm
Belső Mélység	56 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50263
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25…60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	15,000 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm
1. Csomag Súlya	255,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	22,500 cm
2. Csomag Szélessége	34,500 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	5,412 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	480
3.Csomag Magassága	80,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	142,200 kg

Garancia

Garancia	18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azirán t, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO_2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Részletek a Green Premium programról >

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >

Kisebb ütésálló anyagok | Átláthatóság | RoHS/REACh

Erőforrás-teljesítmény

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	24

Jólléti teljesítmény

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Halogénmentes Termék	

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACh nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre