

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Jdb Aislado Powerclip 630A, 4P L

04129

Discontinuado el: 25 abr 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Barra de distribución
Nombre Del Producto	Linergy BW
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) cofret
Grado De Protección Ip	IPxx B
Descrip. B. Distrib.	Barra aislada
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Complementario

Número De Polos	4P
Dirección De Instalación	Vertical, posición de operado: trasero
Installation Description	Celda - ancho 650 mm Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	630 A
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	25 kA (1 s)
Corriente De Resistencia De Pi	52,5 kA
I2T Al Activarse	625000 kA².s
Corriente Permitida	630 A
Longitud	1400 mm
Peso Del Producto	17,56 kg
Tip Conexión B Distribución	Orificio roscado M6
Paso De Conexión	Conexión cada 25 mm

Entorno

Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	157 cm
Paquete 1 Peso	17,4 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.