

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Barras de cobre perforado de 400 A x 4 unidades

04173

Discontinuoado el: 25 abr 2022

Discontinuoado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Barra de cobre
Nombre Del Producto	Linergy BS
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) cofret
Descrip. B. Distrib.	Barra plana
Cantidad Por Juego	Juego de 4

Complementario

Dirección De Instalación	Vertical, posición de operado: trasero
Installation Description	Celda - ancho 650 mm Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	400 A
Corriente De Resistencia De Pi	55 kA
I2T Al Activarse	625000 kA².s
Sección De Juego De Barras	33 x 5 mm
Longitud	1400 mm
Peso Del Producto	8 kg
Tip Conexión B Distribución	Orificio roscado M6
Paso De Conexión	Conexión cada 25 mm
Support Thickness	5 mm

Entorno

Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	152 cm
Paquete 1 Peso	8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.