Termékadatlap

Műszaki adatok

1 bemenetes kábelbevezető lemez (1200*400) SF

NSYEC1241

Nettó listaár: 43 286,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD
Szerelési Hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés Típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	35 mm
Szélesség	Névleges: 1200 mm Hasznos: 1016 mm
Mélység	Névleges: 400 mm Valós: 315 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,0 cm
1. Csomag Szélessége	22,5 cm
1.Csomag Hossza	51,5 cm
1. Csomag Súlya	4,521 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	48
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	80 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	44 cm
2. Csomag Súlya	225 kg

Garancia

Garancia	18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azirán, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO_2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Részletek a Green Premium programról >

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >

Átláthatóság

RoHS/REACh

Jólléti teljesítmény

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACh nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre